

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.081

**Jalustan sivupeitelevyt, 200 mm,
ruostumatonta terästä**

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.081 - Jalustan sivupeitelevyt, 200 mm, ruostumatonta terästä VX-jalustajärjestelmälle

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalustalevyt asetetaan syvyysuunnassa jalustayksikön sivusulkuun.

ominaisuudet

Tilausno	VX 8620.081
Tuotekuvaus	Jalustayksikön päätyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen lisäväkautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Harjattu, karkeus 400
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin
Mitat	Korkeus: 200 mm
Sopii:	Syvyys: = 500 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tyyppi 12
Paino/VE	3,56 kg
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,2 kg
Bruttopaino	2,38 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27182003

Tuotekuvaus

VX-jalustan sivupeitelevy,K:200mm,kun S:500mm,1.4301

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA