

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.091

Jalustan rei'itetyt sivupeitelevyt

Osavaltio: 16.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.091 - Jalustan rei'itetyt sivupeitelevyt VX-jalustajärjestelmälle

Kytkentäkaapin tuulettamiseen jalustan kautta. Jos kaapin pohjalevyä ei käytetä, rei'itetyillä peitelevyillä voidaan saavuttaa suuri ilman läpikulku kaapissa. Kaapin tuuletusta varten kattoa voidaan korottaa sekä käyttää erityisiä tuuletusaukoilla varustettuja kattolevyjä. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi ilmastoitua peitelevyä. VX-jalustajärjestelmän täydellisen symmetrian ansiosta rei'itettyjä peitelevyjä voi asentaa kulmapaloihin eteen, taakse tai sivuille.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 8620.091
Tuotekuvaus	Kytkentäkaapin tuulettamiseen jalustan kautta. Jos kaapin pohjalevyä ei käytetä, rei'itetyillä peitelevyillä voidaan saavuttaa suuri ilman läpikulku kaapissa. Kaapin tuuletusta varten kattoa voidaan korottaa sekä käyttää erityisiä tuuletusaukoilla varustettuja kattolevyjä. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi ilmastoitua peitelevyä. VX-jalustajärjestelmän täydellisen symmetrian ansiosta rei'itettyjä peitelevyjä voi asentaa kulmapaloihin eteen, taakse tai sivuille.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Korkeus: 100 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX TX CableNet leveys/syvyys: 800 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1, 12
Paino/VE	1,95 kg
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	1,8 kg
Bruttopaino	2,2 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	VX-jalustan peitelevy,tuuletettu,kun L/S:800mm,teräslevy

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------
