

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.094

Jalustan peitelevyt harjaslaipalla

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.094 - Jalustan peitelevyt harjaslaipalla VX-jalustajärjestelmälle

100 mm korkeat jalustalevyt asetetaan leveys- tai syvyyssuuntaan jalustan kaapelisisäänviennin suhteen. Levyjä voidaan käyttää myös 200 mm korkuisen jalustan yhteydessä ja yhdistää toisiin 100 mm korkuisiin levyihin.

ominaisuudet

Tilausno	VX 8620.094
Tuotekuvaus	Kaapelin sisäänvientiin jalustaan. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi harjaslaipalla varustettua peitelevyä. VX-jalustajärjestelmän täydellisen symmetrian ansiosta harjaslaipalla varustettuja peitelevyjä voi asentaa kulmapaloihin eteen, taakse tai sivuille.
Materiaali	Jalustalevyt: Teräslevy Harjaslaippa: itsestään sammuvaa muovia
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Korkeus: 100 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX TX CableNet leveys/syvyys: 1.000 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1, 12
Paino/VE	2,28 kg
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,08 kg
Bruttopaino	2,28 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

ominaisuudet

Tuotekuvaus

VX-jalustan peitelevy,jossa harjalista,1000mm leveydelle/syvyydelle

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA