

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.095

Jalustan peitelevyt harjaslaipalla

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.095 - Jalustan peitelevyt harjaslaipalla VX-jalustajärjestelmälle

100 mm korkeat jalustalevyt asetetaan leveys- tai syvyyssuuntaan jalustan kaapelisisäänviennin suhteen. Levyjä voidaan käyttää myös 200 mm korkuisen jalustan yhteydessä ja yhdistää toisiin 100 mm korkuisiin levyihin.

ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|--|
| Tilausno | VX 8620.095 |
| Tuotekuvaus | Kaapelin sisäänvientiin jalustaan. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi harjaslaipalla varustettua peitelevyä. VX-jalustajärjestelmän täydellisen symmetrian ansiosta harjaslaipalla varustettuja peitelevyjä voi asentaa kulmapaloihin eteen, taakse tai sivuille. |
| Materiaali | Jalustalevyt: Teräslevy Harjaslaippa: itsestään sammuvaa muovia |
| Väri | RAL 9005 |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Mitat | Korkeus: 100 mm |
| Sopii: | leveys/syvyys: 1.200 mm |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1, 12 |
| Paino/VE | 2,8 kg |
| Pakkausyksikkö | 2 kpl |
| Nettopaino | 2,5 kg |
| Bruttopaino | 2,8 kg |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Tuotekuvaus | VX-jalustan peitelevy,jossa harjalista,1200mm leveydelle/syvyydelle |

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA