

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8620.500

## Osaovi, ylhäältä saranoitu

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.500 - Osaovi, ylhäältä saranoitu VX-kaappeihin

Ohjaus- ja näyttölaitteiden asennukseen modulaarisen etuosan ja suojapalkkien yhteydessä.

## ominaisuudet

Tilausnro	VX 8620.500
Tuotekuvaus	Ohjaus- ja näyttölaitteiden asennukseen, modulaarisen etuosan ja suojapalkin yhteydessä.
Materiaali	Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely	Pintamaali
Väri	RAL 7035
Toimitus	Peitelevy Saranat Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Korkeus: 300 mm
Sopii:	Leveys: 600 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 54
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,7 kg
Bruttopaino	4,317 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83024200
ETIM 9	EC002617
ECLASS 8.0	27189260
Tuotekuvaus	VX Trim panel, hinged at the top, WH: 600x300 mm

# Hyväksynät

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK