

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8640.034**

**Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm**

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.034 - Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustayksikön pätyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.

## ominaisuudet

Tilausnro	VX 8640.034
Tuotekuvaus	Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Korkeus: 100 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX TX CableNet Syvyys: = 800 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1, 12
Paino/VE	2,54 kg
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,14 kg
Bruttopaino	2,52 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	VX-jalustan sivupeitelevy,K:100mm,kun S:800mm,teräslevy

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA