

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8640.035**

**Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm**

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.035 - Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustayksikön pätyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.

## ominaisuudet

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Tilausnro                   | VX 8640.035  |
| Tuotekuvaus                 | Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä. |
| Materiaali                  | teräslevy  |
| Väri                        | RAL 9005   |
| Toimitus                    | Sis. kiinnitystarvikkeet   |
| Mitat                       | Korkeus: 100 mm  |
| Sopii:                      | Kaappityyppi: VX<br>TX CableNet<br>Syvyys: = 1.000 mm  |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1, 12   |
| Paino/VE                    | 3,3 kg   |
| Pakkausyksikkö              | 2 kpl  |
| Nettopaino                  | 2,442 kg   |
| Bruttopaino                 | 3,382 kg   |
| Tullitariffinimike          | 94039910   |
| ETIM 9                      | EC000721   |
| ECLASS 8.0                  | 27182003   |
| Tuotekuvaus                 | VX-jalustan sivupeitelevy,K:100mm,kun S:1000mm,teräslevy   |

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA