

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.035

Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.035 - Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustayksikön pätyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.

ominaisuudet

Tilausno	VX 8640.035
Tuotekuvaus	Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Korkeus: 100 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX TX CableNet Syvyys: = 1.000 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1, 12
Paino/VE	3,3 kg
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,442 kg
Bruttopaino	3,382 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	VX-jalustan sivupeitelevy,K:100mm,kun S:1000mm,teräslevy

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA