

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.040

Jalustan peitelevyt, sivulle, 200 mm

Osavaltio: 3.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.040 - Jalustan peitelevyt, sivulle, 200 mm VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.

ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|--|
| Tilausno | VX 8640.040 |
| Tuotekuvaus | Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä. |
| Materiaali | teräslevy |
| Väri | RAL 9005 |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Mitat | Korkeus: 200 mm |
| Sopii: | Syvyys: = 300 mm |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Tyyppi 12 |
| Paino/VE | 1,12 kg |
| Pakkausyksikkö | 2 kpl |
| Nettopaino | 1,1 kg |
| Bruttopaino | 1,124 kg |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Tuotekuvaus | VX Base/plinth trim panel, side, H: 200 mm, for D: 300 mm, sheet steel |

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL - FTTA