


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8660.032

# Jalustan peitelevyt sivuille

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.032 - Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.



## ominaisuudet

|            |  |
|------------|--|
| Tilausno   | VX 8660.032  |
| Rakenne    | Umpinainen   |
| Materiaali | teräslevy  |
| Väri       | RAL 9005   |
| Toimitus   | Sis. kiinnitystarvikkeet   |
| Mitat      | Korkeus: 100 mm  |
| Sopii:     | Kaappityyppi: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Syvyys: = 500 mm |

## ominaisuudet

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1<br>Tyyppi 12   |
| Paino/VE                    | 1,51 kg   |
| Pakkausyksikkö              | 2 kpl   |
| Sopii:                      | VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy   |
| Nettopaino                  | 1,16 kg   |
| Bruttopaino                 | 1,572 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)     | 6,61 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Ohje PCF-luokkaan           | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike          | 94039910  |
| ETIM 9                      | EC000721  |
| ETIM 8                      | EC000721  |
| ECLASS 8.0                  | 27182003  |
| Tuotekuvaus                 | VX Jalustan sivupeitelevy, K: 100 mm, S: 500 mm, teräslevy  |

## Hyväksynnät

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Selitykset | PCF-declaration |
|------------|-----------------|