



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.035

Jalustan peitelevyt sivuille

Osavaltio: 30.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.035 - Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.



ominaisuudet

| | |
|------------|--|
| Tilausno | VX 8660.035 |
| Rakenne | Umpinainen |
| Materiaali | teräslevy |
| Väri | RAL 9005 |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Mitat | Korkeus: 100 mm |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Syvyys: = 1.000 mm |

ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|---|
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Tyyppi 12 |
| Paino/VE | 3,67 kg |
| Pakkausyksikkö | 2 kpl |
| Sopii: | VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy |
| Nettopaino | 3,4 kg |
| Bruttopaino | 3,671 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 14 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Tuotekuvaus | VX Jalustan sivupeitelevy, K: 100 mm, S: 1000 mm, teräslevy |

Hyväksynnät

| | |
|------------|-----------------|
| Selitykset | PCF-declaration |
|------------|-----------------|