

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.042

Jalustan peitelevyt sivuille

Osavaltio: 7.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.042 - Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.



ominaisuudet

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausno | VX 8660.042 |
| Rakenne | Umpinainen |
| Materiaali | teräslevy |
| Väri | RAL 9005 |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Mitat | Korkeus: 200 mm |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Syvyys: = 500 mm |

ominaisuudet

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Tyyppi 12 |
| Paino/VE | 2,52 kg |
| Pakkausyksikkö | 2 kpl |
| Sopii: | VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy |
| Nettopaino | 2,38 kg |
| Bruttopaino | 2,524 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 9,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Tuotekuvaus | VX Jalustan sivupeitelevy, K: 200 mm, S: 500 mm, teräslevy |

Hyväksynnät

| | |
|------------|-----------------|
| Selitykset | PCF-declaration |
|------------|-----------------|