

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.082

**Jalustan peitelevyt sivuilla VX-
jalustajärjestelmälle, ruostumaton
teräs**

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.082 - Jalustan peitelevyt sivuilla VX-jalustajärjestelmälle, ruostumaton teräs Uusi versio

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalustan sivulevyt sulkevat jalustan syvyysuunnassa.



ominaisuudet

Tilausno	VX 8660.082
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Harjattu, karkeus 400
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin
Mitat	Korkeus: 200 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX SE TS PC Syvyys: = 600 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tyyppi 12
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	3,08 kg
Bruttopaino	3,386 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	VX jalusta, peitelevyt sivuille, 200x600 mm KxS, RST (AISI304)

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL - FTTA
------------	------------------
