

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.090

Jalustan rei'itetyt sivupeitelevyt

Osavaltio: 9.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.090 - Jalustan rei'itetyt sivupeitelevyt VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kytkentäkaapin tuulettamiseen jalustan kautta. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi ilmastoitua peitelevyä. Lisävarusteena saatavan peitelevykiinnityksen ansiosta ilmastoituja peitelevyjä voi asentaa myös sivuille.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 8660.090
Rakenne	tuuletettu
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Korkeus: 100 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX leveys/syvyys: 600 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Paino/VE	1,42 kg
Pakkausyksikkö	2 kpl
Sopii:	VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy
Nettopaino	1 kg
Bruttopaino	1,319 kg

ominaisuudet

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,01
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	VX jalusta, peitelevy reiitetty, leveys ja syvyys 600 mm, teräslevy RAL9005, 2 kpl

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------