

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8660.091

# Jalustan rei'itetyt sivupeitelevyt

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.091 - Jalustan rei'itetyt sivupeitelevyt VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kytkentäkaapin tuulettamiseen jalustan kautta. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi ilmastoitua peitelevyä. Lisävarusteena saatavan peitelevykiinnityksen ansiosta ilmastoituja peitelevyjä voi asentaa myös sivuille.

## ominaisuudet

Tilausno	VX 8660.091
Rakenne	tuuletettu
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Korkeus: 100 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX leveys/syvyys: 800 mm
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Paino/VE	1,93 kg
Pakkausyksikkö	2 kpl
Sopii:	VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy
Nettopaino	1,8 kg
Bruttopaino	1,928 kg

## ominaisuudet

---

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,17
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	VX Jalustan peitelevy, rei'itetty, L/S: 800 mm, teräslevy

## Hyväksynät

---

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------