


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.093

Jalustan peitelevyt harjaslaipalla

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.093 - Jalustan peitelevyt harjaslaipalla VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kaapelin sisäänvientiin jalustaan. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi harjaslaipalla varustettua peitelevyä. Lisävarusteena saatavan peitelevykiinnityksen ansiosta harjaslaipalla varustettuja peitelevyjä voi asentaa myös sivuille.

ominaisuudet

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro | VX 8660.093 |
| Rakenne | harjaslaipalla |
| Materiaali | Jalustalevyt: Teräslevy Harjaslaippa: itsestään sammuvaa muovia |
| Väri | RAL 9005 |
| Mitat | Korkeus: 100 mm |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX leveys/syvyys: 800 mm |
| Pakkausyksikkö | 2 kpl |
| Sopii: | VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy |
| Asennusohje | Syväälle asennettaessa tarvitaan lisävarusteena saatava peitelevyn kiinnitys. |
| Nettopaino | 1,612 kg |
| Bruttopaino | 1,616 kg |
| Tullitariffinimike | 94039910 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Tuotekuvaus | VX jalusta, peitelevy harjaksilla, leveys ja syvyys 800 mm, teräslevy RAL9005, 2 kpl |