

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8660.094

# Jalustan peitelevyt harjaslaipalla

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.094 - Jalustan peitelevyt harjaslaipalla VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kaapelin sisäänvientiin jalustaan. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi harjaslaipalla varustettua peitelevyä. Lisävarusteena saatavan peitelevykiinnityksen ansiosta harjaslaipalla varustettuja peitelevyjä voi asentaa myös sivuille.

## ominaisuudet

Tilausno	VX 8660.094
Rakenne	harjaslaipalla
Materiaali	Jalustalevyt: Teräslevy Harjaslaippa: itsestään sammuvaa muovia
Väri	RAL 9005
Mitat	Korkeus: 100 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX leveys/syvyys: 1.000 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Sopii:	VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy
Asennusohje	Syväälle asennettaessa tarvitaan lisävarusteena saatava peitelevyn kiinnitys.
Nettopaino	2,08 kg
Bruttopaino	2,108 kg
Tullitariffinimike	94039910

# ominaisuudet

---

ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	VX Harjaslaipalla varustettu jalustan peitelevy, leveys/syvyys: 1000 mm