

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.050

Sivuseinät, ruuvikiinnitys, ruostumattomat

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8700.050 - Sivuseinät, ruuvikiinnitys, ruostumattomat VX-kaappeihin

Sivuseinät, ruuvikiinnitys, ruostumatonta terästä, VX:lle

ominaisuudet

Tilausno	VX 8700.050
Hyödyt	Nopea asennus kiinni painettavien sivuseinän pidikkeiden avulla Varustettu kiinnikkeillä, jotka muodostavat automaattisen potentiaalintasauksen ja korkean EMC-suojauksen Helppo sijoittaminen korkeus- ja syvyysuunnassa rungossa olevien merkintöjen avulla Asennukseen riittää yksi henkilö Maadoituspultti suurella, maalaamattomalla kosketuspinnalla tarjoaa optimaalisen kontaktin
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Pintakäsittely	Harjattu, karkeus 400
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:	Kaappityyppi: VX Korkeus: = 2.000 mm Syvyys: = 600 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55 IP 66
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tyyppi 12
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	27,8 kg
Bruttopaino	28,8 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Tuotekuvaus	VX-sivusein ,ruuvikiinnitys,kurLS:2000x600mm,1.4301

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------
