

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8701.060**

**Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm**

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8701.060 - Jalustan sivuosat, sivulle, 100 mm

## Ruostumaton teräs jalustaelementeille eteen ja taakse

Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä. Rivitettyjen jalustaelementtien jäykistämiseksi jalustan peitelevy voidaan asentaa 90° käännettyyn asentoon.

### ominaisuudet

Tilausno	TS 8701.060
Tuotekuvaus	Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä.
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely	Harjattu, karkeus 400
Toimitus	2 jalustalevyä Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Rivitettyjen jalustaelementtien jäykistämiseksi jalustan peitelevy voidaan asentaa 90° käännettyyn asentoon, sivuttain, 100 mm. Tässä tarvitaan jalustan rivityslevyjä.
Mitat	Korkeus: 100 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TS: = 600 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,572 kg
Bruttopaino	2,8 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	Jalustan sivut 600x100 RST