

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.510 Kaapelikouru

Osavaltio: 29.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.510 - Kaapelikouru pystysuoraan TS-profiiliin

Asennus vertikaaliseen kaappiprofiiliin, kahteen rivitettyyn kaappiprofiiliin, rivityskohtiin.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 8800.510
Rakenne	Leveys 100 mm, asennetaan kahteen rivitettyyn kaappiprofiiliin, rivityskohtiin.
Hyödyt	Kaapelikanavan kiinnityskohdat riippuvat TS-järjestelmäreiästä. Tällä tavalla ei tarvita monimutkaista poraamista, mikä olisi välttämätön DIN-kanavissa Kiskon katkoskohdat on sovitettu kaapelikanavien yhdistelmään asennuslevylle Lisäkatkos asennuslevyn korkeudessa mahdollistaa suoran viennin kaapelikanavaan.
Materiaali	Kova PVC Paloa torjuva, itsestään sammuva
Väri	Värisävy RAL 7030
Toimitus	Kaapelikanava kannella
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Ohje	Voidaan lyhentää myös muita kaappimittoja varten.

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 100 mm Korkeus: 1.800 mm Syvyys: 80 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TS VX SE PC IW Korkeus: ≤ 2.000 mm
Käyttölämpötila-alue	60 °C
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	8,996 kg
Bruttopaino	9,47 kg
Tullitariffinimike	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Tuotekuvaus	TS kouru 100x1800 4kpl/vp

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---