

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.540 Kaapelikouru

Osavaltio: 23.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.540 - Kaapelikouru pystysuoraan TS-profiiliin

Asennus vertikaaliseen kaappiprofiiliin, kahteen rivitettyyn kaappiprofiiliin, rivityskohtiin.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 8800.540
Rakenne	Leveys 100 mm, asennetaan kahteen rivitettyyn kaappiprofiiliin, rivityskohtiin.
Hyödyt	Kaapelikanavan kiinnityskohdat riippuvat TS-järjestelmäreiästä. Tällä tavalla ei tarvita monimutkaista poraamista, mikä olisi välttämätön DIN-kanavissa Kiskon katkoskohdat on sovitettu kaapelikanavien yhdistelmään asennuslevylle Lisäkatkos asennuslevyn korkeudessa mahdollistaa suoran viennin kaapelikanavaan.
Materiaali	Kova PVC Paloa torjuva, itsestään sammuva
Väri	Värisävy RAL 7030
Toimitus	Kaapelikanava kannella
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Ohje	Voidaan lyhentää myös muita kaappimittoja varten.

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 100 mm Korkeus: 1.600 mm Syvyys: 80 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TS VX SE PC IW Korkeus: ≤ 1.800 mm
Käyttölämpötila-alue	60 °C
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	8.192
Bruttopaino	8.623
Tullitariffinimike	73269098
EAN	4028177238008
ECLASS 8.0	27400703

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---