

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.570 Kaapelikouru

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.570 - Kaapelikouru pystysuoraan TS-profiiliin

Asennus vertikaaliseen kaappiprofiiliin, kahteen rivitettyyn kaappiprofiiliin, rivityskohtiin.



ominaisuudet

Tilausno	TS 8800.570
Rakenne	Leveys 50 mm, asennetaan kaapin pystyprofiiliin sivuseinän alueelle.
Hyödyt	Kaapelikanavan kiinnityskohdat riippuvat TS-järjestelmäreiästä. Tällä tavalla ei tarvita monimutkaista poraamista, mikä olisi välttämätön DIN-kanavissa Kiskon katkoskohdat on sovitettu kaapelikanavien yhdistelmään asennuslevylle Lisäkatkos asennuslevyn korkeudessa mahdollistaa suoran viennin kaapelikanavaan.
Materiaali	Kova PVC Paloa torjuva, itsestään sammuva
Väri	Värisävy RAL 7030
Toimitus	Kaapelikanava kannella
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Ohje	Voidaan lyhentää myös muita kaappimittoja varten.

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 50 mm Korkeus: 1.600 mm Syvyys: 80 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TS VX SE PC IW Korkeus: ≤ 1.800 mm
Käyttölämpötila-alue	60 °C
Pakkausyksikkö	8 kpl
Nettopaino	8,968 kg
Bruttopaino	9,44 kg
Tullitariffinimike	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Tuotekuvaus	TS kouru 50x1600 8kpl/vp

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---