

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.751 Kaapelikouru

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.751 - Kaapelikouru

DIN-rei'itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten. Valmiit katkoskohdat kiskossa ja kaapelikanavan pohjassa.



ominaisuudet

Tilausno	TS 8800.751
Rakenne	asennuslevyille Asennus VS-järjestelmärei'itykseen
Tuotekuvaus	DIN-/erikoisrei'itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten. Valmiit katkoskohdat kiskossa ja kaapelikanavan pohjassa.
Materiaali	Kova PVC Paloa torjuva, itsestään sammuva Lämpötilankestävyys +60 °C asti
Väri	Värisävy RAL 7030
Toimitus	Kaapelikanava kannella
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Asennusmahdollisuudet	DIN-rei'itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten Jos asennuslevy asennetaan taakse samaan tasoon kaapin rungon kanssa (asennuskohta ± 0 mm), vaakasuoraan asennetut kaapelikourut asettuvat kaappiprofiiliin asennettujen kaapelikanavien kohdalle
Ohje	Voidaan lyhentää myös muita kaappimittoja varten.

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 40 mm Syvyys: 80 mm Pituus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	20 kpl
Nettopaino	22,98 kg
Bruttopaino	24,186 kg
Tullitariffinimike	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Tuotekuvaus	Kaapelikouru 40x80 L=2000:lle 20kpl

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---