

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.753 Kaapelikouru

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.753 - Kaapelikouru

DIN-rei'itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten. Valmiit katkoskohdat kiskossa ja kaapelikanavan pohjassa.



## ominaisuudet

Tilausnro	TS 8800.753
Rakenne	asennuslevyille Asennus VS-järjestelmärei'itykseen
Tuotekuvaus	DIN-/erikoisrei'itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten. Valmiit katkoskohdat kiskossa ja kaapelikanavan pohjassa.
Materiaali	Kova PVC Paloa torjuva, itsestään sammuva Lämpötilankestävyys +60 °C asti
Väri	Värisävy RAL 7030
Toimitus	Kaapelikanava kannella
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Asennusmahdollisuudet	DIN-rei'itys suoraan kaappiprofiiliin tai tasoon (esim. asennuslevyyn) asennusta varten Jos asennuslevy asennetaan taakse samaan tasoon kaapin rungon kanssa (asennuskohta $\pm 0$ mm), vaakasuoraan asennetut kaapelikourut asettuvat kaappiprofiiliin asennettujen kaapelikanavien kohdalle
Ohje	Voidaan lyhentää myös muita kaappimittoja varten.

## ominaisuudet

---

Mitat	Leveys: 80 mm Syvyys: 80 mm Pituus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	12 kpl
Nettopaino	17,88 kg
Bruttopaino	18,72 kg
Tullitariffinimike	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Tuotekuvaus	Kaapelikouru 80x80 L=2000:lle vp=12kpl

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---