

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 8800.920 Jalusta, kiinteä

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 8800.920 - Jalusta, kiinteä PC:lle, IW:lle

Sovitettu kaappien ulkonäköön, korkeus 100 mm, edessä uloke.

ominaisuudet

Tilausnro	PC 8800.920
Tuotekuvaus	Sovitettu kaappien ulkonäköön, edessä uloke.
Materiaali	Teräslevy, 2,0 mm
Väri	RAL 7035 Design-elementit, eteen: RAL 7015
Toimitus	1 design-elementti, eteen 1 jalustaelementti, taakse 2 jalustan peitelevyä sivuille
Mitat	Korkeus: 100 mm
Sopii:	Kaappityyppi: PC IW Leveys: = 600 mm Syvyys: = 600 mm
Sopii syvyyksille	600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	11,92 kg
Bruttopaino	13,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Tuotekuvaus	Jalusta 600x600 TS8-PC:lle