

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8802.125

Kaapelien läpivientiprofiili, taakse

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8802.125 - Kaapelien läpivientiprofiili, taakse TS, TP

Painetaan suoraan kiinni pohjan aukkoon.

ominaisuudet

Tilausnro	TS 8802.125
Tuotekuvaus	Kaapelien läpiviennin tiivistämiseen pohjalevyssä.
Hyödyt	Sopii erityisesti kaapeleille, joiden halkaisija on sama Asennettaessa asennuslevy taaimpaan asennusasentoon kaapelit voi johtaa suoraan ilman suurempia taivutussäteitä
Tekniset tiedot	Solukumitiiviste: Poikkileikkaus: 30 x 25 mm
Käyttöalueet	Liitetään suoraan pohja-aukkoon/kaukalopohjaan ja pohjalevyyn
Materiaali	painevalettu alumiiniprofiili Solukumitiiviste: PU-vahto
Toimitus	Pistoprofiili, sis. joustavan kiristysprofiilin
Ohje	2 kappaletta riittää yhteen pohjan aukkoon kaapin leveyteen 800 mm asti Alkaen leveydestä 1 000 mm kaapeissa on kaksi pohjan aukkoa. Tällöin voidaan asentaa 4 kappaletta kaappia kohti.
Sopii:	Kaappityyppi: TS: = 1.200 mm Kaappityyppi: TP
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55 oikein asennettuna
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,384 kg
Bruttopaino	0,433 kg
Tullitariffinimike	76042990
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265
Tuotekuvaus	TS Kaapelien läpivientiprofiili, taakse, TS-, VX SE-, TP -kaapeille, L: 1200 mm