

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8802.125

Kaapelien läpivientiprofiili, taakse

Osavaltio: 8.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8802.125 - Kaapelien läpivientiprofiili, taakse TS, TP

Painetaan suoraan kiinni pohjan aukkoon.

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro | TS 8802.125 |
| Tuotekuvaus | Kaapelien läpiviennin tiivistämiseen pohjalevyssä. |
| Hyödyt | Sopii erityisesti kaapeleille, joiden halkaisija on sama Asennettaessa asennuslevy taaimpaan asennusasentoon kaapelit voi johtaa suoraan ilman suurempia taivutussäteitä |
| Tekniset tiedot | Solukumitiiviste: Poikkileikkaus: 30 x 25 mm |
| Käyttöalueet | Liitetään suoraan pohja-aukkoon/kaukalopohjaan ja pohjalevyyn |
| Materiaali | painevalettu alumiiniprofiili Solukumitiiviste: PU-vahto |
| Toimitus | Pistoprofiili, sis. joustavan kiristysprofiilin |
| Ohje | 2 kappaletta riittää yhteen pohjan aukkoon kaapin leveyteen 800 mm asti Alkaen leveydestä 1 000 mm kaapeissa on kaksi pohjan aukkoa. Tällöin voidaan asentaa 4 kappaletta kaappia kohti. |
| Sopii: | Kaappityyppi: TS: = 1.200 mm Kaappityyppi: TP |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 55 oikein asennettuna |
| Pakkausyksikkö | 4 kpl |
| Nettopaino | 0,384 kg |
| Bruttopaino | 0,433 kg |
| Tullitariffinimike | 76042990 |
| ETIM 9 | EC002624 |
| ECLASS 8.0 | 27189265 |
| Tuotekuvaus | TS Kaapelien läpivientiprofiili, taakse, TS-, VX SE-, TP -kaapeille, L: 1200 mm |