

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

Rivitysjärjestelmät TS 8

Osavaltio: 2.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.580 - Rivitysjärjestelmät TS 8 IP 66/NEMA 4

TS 8 -rivitysjärjestelmät, koteloitiluokka IP 66, NEMA 4, maalattua teräslevyä.

ominaisuudet

Tilausnro	TS 8806.580
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Katto: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohja: Teräslevy, 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kaapin runko, ovi, katto, pohja, takaseinä: pohja- ja pulverimaalattu Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kaapin runko ovi Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Kattolevy Pohja, umpinainen Takaseinä Asennuslevy 4 nostosilmukkaa Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm 2 asennuslistaa asennettu kaapin syvyys-suuntaan Lisävarustesarja sivuseinille IP 66:n varusteluun
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	699 mm x 1.896 mm
Koteloitiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66

ominaisuudet

Kotelointiluokka NEMA	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 4 Tyyppi 12
IK-koodi	IK09
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	123,975 kg
Bruttopaino	131,4 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	TS rivityskaappi 800x2000x600mm

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas C-UL DNV-GL UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK