

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.790

Rivitysjärjestelmät TS 8

Osavaltio: 13.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.790 - Rivitysjärjestelmät TS 8 laiteovella ja takaovella

TS 8 -rivikaapit, alumiiniset laiteovet ja yksilasinen turvalasi.

ominaisuudet

Tilausnro	TS 8806.790
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Katto: Teräslevy, 1,5 mm Alumiininen laiteovi yksiruutuisella turvalasilla, 3 mm Takaovi: Teräslevy, 2,0 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: Pohjamaalattu Katto ja takaovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Pohjalevyt: sinkitty Ovi: pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kaapin runko Kattolevy Pohjalevyt Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat Takaovi, 130°-saranat Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E 2 asennuslistaa asennettu kaapin syvyys-suuntaan
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Pohjamateriaali	Alumiini
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	89

ominaisuudet

Bruttopaino	94
EAN	4028177698345
ECLASS 8.0	27180101

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas UL UL + C-UL (listed)
------------	--