

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.020

Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 16.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.020 - Rivikaappijärjestelmä VX25 EMC

VX25-malliston suuret kaapit tarjoavat jo vakiomallisina hyvän EMC-suojauksen laajalla taajuusalueella. Kovempia EMC-vaatimuksia varten Rittal tarjoaa VX25-kaapin tehokkaalla HF-vaimennuksella.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 8807.020
Rakenne	EMC-rakenne
Tuotekuvaus	VX25-malliston suuret kaapit tarjoavat jo vakiomallisina hyvän suojauksen laajalla taajuusalueella. Suurempia EMC-vaatimuksia varten Rittal tarjoaa VX25-kaapin tehokkaalla HF-vaimennuksella
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 1,5 mm Katto: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: paljas Ovi, takaseinä ja katto: ulkopinta maalattu ja sisäpinta maalaamaton Pohjalevyt: sinkitty Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035
Toimitus	Kaapin runko Ovi/ovet Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Takaseinä Kattolevy Pohjalevyt Asennuslevy Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 asennuskiskoa 18 x 39 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55

ominaisuudet

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Ovien määrä	1
Ohje	Rivitettyissä kaapeissa tarvitaan EMC-suojatiivistettä
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	121 kg
Bruttopaino	135 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front

Hyväksynät

Hyväksynät	Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK