

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8808.450

Rivikaappijärjestelmä VX25

Osavaltio: 7.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8808.450 - Rivikaappijärjestelmä VX25 C4-H

VX25-kaappien toimitukseen sisältyy hitsattu kaappirunko, etuovi, takaseinä, kattolevy, kaapelinläpivientilevyt ja asennuslevy. Pintakäsittely täyttää DIN EN ISO 12944 mukaisen C4-H rasitusluokan vaatimukset ja kaapit soveltuvat sellaisenaan täydellisesti sisätiloihin, joissa edellä mainitun standardin vaatimus on C4-H tai matalampi. Tärkeää: Huomioi tuotteen ominaisuudet sekä asennusta ja huoltoa koskevat huomautukset tuotekuvauksessa.



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausnro | VX 8808.450 |
| Rakenne | Pintakäsittely DIN EN ISO 12944:n mukaan |
| Materiaali | Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm Katto: Teräslevy, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm |
| Pintakäsittely | Kaapin runko: Sinkki-magnesium pinnoitus ja pulverimaalattu Ovi, katto ja takaseinä: Pulverimaalattu Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty |
| Väri | RAL 7035 |

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Toimitus | Kaapin runko Ovi/ovet Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Kattolevy Takaseinä Pohjalevyt Asennuslevy 2 asennuskiskoa 18 x 39 mm Lukitus: 3 mm kaksoislehti |
| Mitat | Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm |
| Asennuslevyn mitat (L x K) | 699 mm x 1.896 mm |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55 |
| Type rating UL 50E:n mukaan | Type 1 Tyyppi 12 |
| IK-koodi | IK10 |
| Ovien määrä | 1 |
| Ohje | Asennus ja huolto: DIN EN ISO 12944 standardi koskee teräsrakenteiden (esim. konttien ja siltojen) korroosiosuojausta, joten se soveltuu ohutlevystä valmistettuihin kytkentäkaappeihin vain välillisesti. Rittalin C4-H-luokitelujen kaappien pintakäsittely on kuitenkin testattu tämän standardin vaatimusten mukaan ja se täyttää kaikki standardin vaatimukset 720 tunnin suolasuihkusumutestin osalta. Näissä teräslevystä valmistetuissa kaapeissa voi siitakin huolimatta esiintyä korroosiota. Jos kaappi asennetaan ympäristöön, jossa on korroosioriski, käyttäjän on huolehdittava säännöllisestä huollosta ja mahdollisten maalivaurioiden nopeasta korjaamisesta. Käyttäjän on sovelluksen mukaan ehkä ryhdyttävä asianmukaisiin varotoimenpiteisiin asennuspaikan ympäristöolosuhteiden, esimerkiksi UV-säteilyn, suojaamiseksi. |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 130 kg |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Bruttopaino | 134 kg |
| Tullitariffinimike | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Tuotekuvaus | VX-rivitysjärjestelmä C4-H, LxKxS: 800x2000x800 mm, teräslevyä, asennuslevyllä, yksi ovi edessä |

Hyväksynät

| | |
|------------|--|
| Hyväksynät | UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Valmistajan vakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus |