


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.750

Rivitysjärjestelmät TS 8

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.750 - Rivitysjärjestelmät TS 8 EMC-kaapit

TS 8 -malliston suuret kaapit tarjoavat jo vakiomallisina hyvän suojauksen laajalla taajuusalueella. Kovempia EMC-vaatimuksia varten Rittal tarjoaa TS 8 -kaapin tehokkaalla HF-vaimennuksella.

ominaisuudet

Tilausno	TS 8808.750
Tuotekuvaus	TS 8 -malliston suuret kaapit tarjoavat jo vakiomallisina hyvän suojauksen laajalla taajuusalueella. Suurempia EMC-vaatimuksia varten Rittal tarjoaa TS 8 -kaapin VDE-sertifioituna rakenteena tehokkaalla HF-vaimennuksella.
Tuotemuutos	Teräslevyjen pinnoite muutettiin alumiinisinkistä sinkki-magnesiumiin. Edut: parannettu muotoilu, optimoitu korroosionsuojaus, yhtenäinen ulkonäkö.
Materiaali	Kaappirunko: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 1,5 mm Katto: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 1,5 mm Ovi: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 2,0 mm Takaseinä: Teräslevy, magnesium-sinkkipinnoite, 1,5 mm Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
Pintakäsittely	Kaappirunko: paljas Ovi, takaseinä ja katto: ulkopinta maalattu ja sisäpinta maalaamaton Pohjalevyt: sinkitty Asennuslevy: Sinkitty
Väri	RAL 7035

ominaisuudet

Toimitus	Kaapin runko Ovi/ovet Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Takaseinä Kattolevy Pohjalevyt Asennuslevy 4 nostosilmukkaa Lukitus: 3 mm kaksoislehti 2 TS-asennuskiskoa 18 x 38 mm 2 asennuslistaa asennettu kaapin syvyys-suuntaan
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1
Mitat	Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Ohje	Rivitettyissä kaapeissa tarvitaan EMC-rivitystiivistettä
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	130,15 kg
Bruttopaino	137 kg
Tullitariffinimike	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	TS kaappi 800X2000X800, EMC suojattu

Hyväksynät

Hyväksynät	DNV UL + C-UL (listed)
------------	---------------------------

Hyväksynät

Selitykset

Valmistajan vakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK