

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8900.050

Kytkinlukitukset (USA-versio), TS

Osavaltio: 12.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8900.050 - Kytkinlukitukset (USA-versio), TS

TS kytkinlukitus (USA-versio), USA-määräysten mukainen, vain pääkatkaisimen käyttövivun yhteydessä.



ominaisuudet

Tilausno	TS 8900.050
Tuotekuvaus	Sis. päälukon Yhdysvaltain määräysten mukaiseen kytkentäkaappien ja kaappiyhdistelmien turvalukitsemiseen, vain yhdessä seuraavien pääkytkimen ohjausvipujen kanssa: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 ja 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens Handhabe Max-Flex-yksiköille kompaktitehokytkimeen SENTRON-sarjalle (ED, FD, LD, JD. Ei Siemens-tehokytkimeen 3VL) US-tilausnumero: FHOH, General Electric TDA tyyppi 1 ja 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
Hyödyt	Täyttää yhdessä lukitusmekaniikan, sivuoven lukituksen ja lukkotankojen kanssa UL 508 A:n vaatimukset. Kompakti rakenne, leveys vain 100 mm. Asennetaan sivuseinän tilalle. Tämän päätyseinän avulla voidaan muuntaa mikä tahansa yksiovinen TS 8 -vakiokaappi kytkinlukituskaapiksi. Kaapin asennustilaa ei menetetä lainkaan. Asennettavissa kaapin vasemmalle tai oikealle puolelle. Integroitavan TS asennuslevyn välikappaleen avulla pääkaapin asennustilaa voidaan lisätä noin 100 mm leveydestä.

ominaisuudet

Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. pääoven lukon, peitelevyn ja kiinnitystarvikkeet.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12
Mitat	Leveys: 100 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 500 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	22,2 kg
Bruttopaino	24,7 kg
Tullitariffinimike	73269098
ECLASS 8.0	27180101

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------