

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8950.060 TS-kytkinlukitus (USA-versio)

Osavaltio: 11.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8950.060 - TS-kytkinlukitus (USA-versio)

UL-yhteensopiva turvalukitus kytkentäkaappiyhdistelmille USA:n määräysten mukaan. Katkaisinsuojus täyttää yhdessä lukitusmekaniikan, sivuoven lukituksen ja lukkotankojen kanssa UL 508 A:n vaatimukset.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 8950.060
Tuotekuvaus	Sis. päälukon Yhdysvaltain määräysten mukaiseen kytkentäkaappien ja kaappiyhdistelmien turvalukitsemiseen, vain yhdessä seuraavien pääkytkimen ohjausvipujen kanssa:
Hyödyt	Täyttää yhdessä lukitusmekaniikan, sivuoven lukituksen ja lukkotankojen kanssa UL 508 A:n vaatimukset. Kompakti rakenne 125 mm:n leveydellä, asennettavissa kaapin vasemmalle tai oikealle puolelle. Tämän päätyseinän avulla voidaan muuntaa mikä tahansa yksiovinen TS 8 -vakiokaappi kytkinlukituskaapiksi. Kaapin asennustilaa ei menetetä lainkaan. Integroitavan TS asennuslevyn välikappaleen avulla pääkaapin asennustilaa voidaan lisätä noin 100 mm leveydestä. Suojakotelon asennus vain yksiovisiin kaappiin, jonka ovi on varustettu ovikehyksellä Kaksi aukotusta pääkytkimen ohjausvivulle eri korkeuksille asennusta varten

ominaisuudet

Käyttöalueet	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 ja 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA tyyppi 1 ja 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA tyyppille 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA tyyppille 12 Siemens Handhaben bowdenvaijeria käyttävälle ohjausmekanismille (Max-Flex-yksiköt) kompaktitehokytkimeen 3VL UL: 3VA9978-0CH72, teräsepoksivaippa, painatus ON/OFF punainen/musta (kuuluu myös Max-Flex-asennussarjojen 3VA9..8-0CK12 toimitussisältöön) 3VA9978-0CH82, kromattu teräs, painatus ON/OFF punainen/musta 3VA9978-0CH74, teräsepoksivaippa, painatus ON/OFF musta/musta 3VL9600-3JP61, teräsepoksivaippa, painatus ON/OFF musta/musta Siemens Handhaben bowdenvaijeria käyttävälle ohjausmekanismille (Max-Flex-yksiköt) kompaktitehokytkimeen 3VL UL: 3VL9600-3JP01, muovi, painatus ON/OFF punainen/vihreä (kuuluu myös Max-Flex-asennussarjojen 3VL9.00-3JM01 toimitussisältöön) 3VL9600-3JP21, teräsepoksivaippa, painatus ON/OFF punainen/musta 3VL9600-3JP41, kromattu teräs, painatus ON/OFF punainen/musta 3VL9600-3JP61, teräsepoksivaippa, painatus ON/OFF musta/musta Siemens Handhabe bowdenvaijeria käyttävälle ohjausmekanismille (Max-Flex-yksiköt) tehokytkimeen SENTRON-sarjalle (ED, FD, LD, JD...) US-tilausnumero: FHOH, teräsepoksivaippa, painatus ON/OFF, punainen/musta
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. pääoven lukon, peitelevyn ja kiinnitystarvikkeet.
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12
Ohje	Kytkinlukitun kaapin on oltava yksiovinen

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 119,5 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	13,2 kg
Bruttopaino	19,2 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000712
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	TS pääkytkinsuoja 2000x600 RAL7035

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK