

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8951.010 Kytkinlukitus

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8951.010 - Kytkinlukitus VX-kaappeihin

Sisältää UL-määräysten mukaisen kytkentäkaappien ja niiden yhdistelmien turvalukitukseen kuuluvan pääoven lukituksen. Testattu yhdessä Allen Bradley'n, Square D:n, General Electricin, Eatonin ja Siemensin pääkytkinten käyttövipujen (kädensijojen) kanssa.

ominaisuudet

Tilausno	VX 8951.010
Tuotekuvaus	Sisältää UL-määräysten mukaisen kytkentäkaappien ja niiden yhdistelmien turvalukitukseen kuuluvan pääoven lukituksen. Testattu yhdessä Allen Bradley'n, Square D:n, General Electricin, Eatonin ja Siemensin pääkytkinten kahvojen kanssa.
Hyödyt	Täyttää UL 508 A -vaatimukset. Lukitusmekaniikan, sivuoven lukituksen ja lukitustankojen yhteydessä tämä toteutuu myös rivitetyissä kaapeissa. Asennettavissa kaapin vasemmalle tai oikealle puolelle. Tämän suojakotelon avulla kaikki yksioviset rivikytkinkaapit voidaan muuntaa kytkinlukituskaapiksi. Kaapin asennustilaa ei menetetä lainkaan. Asennuslevyjen välikappaleen avulla pääkaapin asennuspinta-alaa voidaan lisätä jopa 14 %. Kaksi aukotusta pääkytkimen ohjausvivulle eri korkeuksille asennusta varten

ominaisuudet

Käyttöalueet	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 ja 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA tyyppi 1 ja 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA tyyppille 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA tyyppille 12 Siemens: ohjausmekanismi Bowden-köysivedolla, täydelliset rakennussarjat 3VA9137-0CK12 3VA51:lle 125 A:iin asti, käyttöosa muovia, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ 3VA9137-0CK72 3VA51:lle 125 A:iin asti, käyttöosa terästä, epoksipäällysteinen, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ 3VA9277-0CK12 3VA52/62:lle 250 A:iin asti, käyttöosa muovia, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ 3VA9277-0CK72 3VA52/62:lle 250 A:iin asti, käyttöosa terästä, epoksipäällysteinen, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ 3VA9477-0CK12 3VA53/54/63/64:lle 600 A:iin asti, käyttöosa muovia, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ 3VA9477-0CK72 3VA53/54/63/64:lle 600 A:iin asti, käyttöosa terästä, epoksipäällysteinen, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ Siemens: syvyydeltään vaihteleva käyttömekanismi – täydelliset sarjat 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiaali	Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. pääoven lukon, peitelevyn ja kiinnitystarvikkeet.
Mitat	Leveys: 103 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 600 mm
Ohje	Suojakotelon asennus vain yksioviseseen kaappiin, jonka ovi on varustettu ovikehyksellä
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55 yhdistettynä VX-sarjan kaappeihin
Protection category NEMA	NEMA 12 (VX-malliston kaappien yhteydessä)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	13,2 kg
Bruttopaino	18 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	VX kytkinlukitus, 100x2000x600 mm LxKxS, teräslevy RAL7035

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------