

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.410

Näyttö-näppäimistöyksikkö

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



ominaisuudet

Suurin tehontarve käytössä	32 W
Liitännät	VGA (D-SUB HD 15-nap.) DVI 1 x USB PS/2
Pistoke (tyyppi)	C14-pistoke
Layout	saksa
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Mitat	Leveys: 482,6 mm Syvyys: 680 mm
Käyttölämpötila-alue	5 °C...45 °C
Asennusmitat	Asennussyvyys (min.): 680 mm Asennussyvyys (maks.): 850 mm
Näytön ominaisuudet	Diagonaali: 432 mm (17") Formaatti: 4 : 3 Kontrastisuhde: Kontrastisuhde: noin 1000:1 Näytön kirkkaus: 350 cd/m ² Näytön resoluutio: 1280 x 1024 Pixel Värien määrä: 16.700.000
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	15,827 kg
Bruttopaino	16,66 kg
Tullitariffinimike	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Tuotekuvaus	MTE 17" RAL9005/saksa/Touchpad

Hyväksynnät

Selitykset	Vaativuuden mukaisuusvakuutus
------------	-------------------------------