

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## GA 9116.210 GA-alumiinikotelot

Osavaltio: 26.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# GA 9116.210 - GA-alumiinikotelot

Maalattu alumiinivalukotelo. Kotelointiluokka IP 66.



## ominaisuudet

Tilausnro	GA 9116.210
Materiaali	Kotelo: Alumiinivalu Kansi: Alumiinivalu, ympärillä CR-vaahtokumitiiviste pyöröpunosta
Pintakäsittely	Pintamaali
Väri	RAL 7001
Toimitus	Kotelo ja kansi Kannen ruuvit, kiinni kannessa Ruuvit kannatinkiskojen kiinnittämiseen Ruuvi maadoitusliitintään
Protection category NEMA	NEMA 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66
IK-koodi	IK08
Mitat	Leveys: 202 mm Korkeus: 232 mm Syvyys: 113 mm
Pohjamateriaali	Alumiinivalu
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,97 kg
Bruttopaino	3,06 kg

## ominaisuudet

---

Tullitariffinimike	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Tuotekuvaus	GA alumiinikotelo, 200x230x110 mm LxKxS, ilman asennuslevyä, ruuvikiinnitteisellä kannella

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	-----------------------------------------------------------------