



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## GA 9121.230 Seinäkiinnike

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# GA 9121.230 - Seinäkiinnike GA:lle

Kiinnitys ulkopintaan – jos esiasennettu – kantta ei tarvitse poistaa.



## ominaisuudet

Tilausnro	GA 9121.230
Tuotekuvaus	Kiinnitys ulkopintaan – jos esiasennettu – kantta ei tarvitse poistaa.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Sopii:	Kaappityyppi: GA Korkeus: $\geq 230$ mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,26 kg
Bruttopaino	0,287 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	GA seinäkiinnike, kotelon korkeudelle 230 mm, 2 kpl