

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9202.600

Ex-kotelot

Osavaltio: 21.5.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9202.600 - Ex-kotelot Muovi, tyhjä kotelo saranoidulla ovella

Ex-kotelot KEL saranoidulla ovella, muovi



ominaisuudet

Tilausnro	KEL 9202.600
Käyttöalueet	Tilaluokat 1 ja 2 sekä 21 ja 22 2014/34/EU mukaan Ympäristölämpötila-alue: -30 °C...+80 °C Mainittuja lämpötiloja voi rajoittaa asennetuilla laitteilla Syttymissuojaluokka EN 60 079 mukaan: Laitesuojaus parannetun turvallisuuden avulla (Ex e), laitesuojaus kotelon avulla (Ex tb)
Materiaali	Kotelo: lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteriä, pintavastus: < 10 ¹⁰ Ω Ovi: lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteriä, pintavastus: < 10 ¹⁰ Ω, yhtenäinen pursotettu silikonitiiviste Asennuslevy: Teräslevy, sinkitty
Väri	RAL 9011
Toimitus	Kotelo ovi Asennuslevy
Mitat	Leveys: 250 mm Korkeus: 350 mm Syvyys: 150 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	195 mm x 300 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Joo

ominaisuudet

Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Joo
Pohjamateriaali	Muovi
Lukko	Lukituksen rakenne: Salpalukko Lukkojen määrä: 2 avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	4,6 kg
Tullitariffinimike	94037000
EAN	4028177138247
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Hyväksynnät

Hyväksynnät	ATEX
Sertifikaatit	Kotelointiluokka
Selitykset	Valmistajan vakuutus