

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9320 020 Kiskoliitin

Osavaltio: 15 5 026 (Lähde: rittal.com, fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9320.020 - Kiskoliitin

Virtakiskojen liittämiseen reikiä poraamatta.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9320.020
Tuotekuvaus	Suorakulmaisten virtakiskojen jatkoksiin ilman porauksia.
Materiaali	Yläosa: Teräslevy, sinkitty, passivoitu Kontaktilevy: E-Cu, hopeoitu
Liitântätapa	Yksittäisliitântä
Sopii virtakiskoille	20 x 5 – 30 x 10
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,561 kg
Bruttopaino	0,651 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,11
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Tuotekuvaus	Kiskoliitossarja 3kpl

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK