

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9320.070 PLS-tasausliitin

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9320.070 - PLS-tasausliitin

Termiseen ja mekaaniseen tasaukseen liitettäessä PLS-erikoisvirtakiskoja kaapista kaappiin.

ominaisuudet

| | |
|--------------------------|--|
| Tilausnro | SV 9320.070 |
| Tuotekuvaus | Termiseen ja mekaaniseen tasaukseen liitettäessä PLS-erikoisvirtakiskoja kaapista kaappiin. |
| Materiaali | E-Cu |
| Nimellisvirta (maks.) | 1 368 A |
| Asennusohje | Yhden tasausliittimen asennukseen tarvitaan kaksi kiskoliitintä. |
| Ohje | 30 K:n lämpötilannousu aiheuttaa virtakiskon pituuden kasvun noin 0,5 mm/m. Siksi on suositeltavaa käyttää tasausliitintä termiseen tasaukseen yli 3 600 mm:n virtakiskojaksoissa. |
| Sopii virtakiskoille | PLS 1600 |
| Sopii tilausnumerolle | 9342.000 9342.004 9341.050 |
| Pakkausyksikkö | 3 kpl |
| Nettopaino | 1,8 kg |
| Bruttopaino | 1,937 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 0,6 |
| Tullitariffinimike | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000713 |
| ECLASS 8.0 | 27400606 |
| Tuotekuvaus | Pls-laajennusosat 3kpl |

Hyväksynät

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK