

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9320.070 PLS-tasausliitin

Osavaltio: 4.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9320.070 - PLS-tasausliitin

Termiseen ja mekaaniseen tasaukseen liitettäessä PLS-erikoisvirtakiskoja kaapista kaappiin.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9320.070
Tuotekuvaus	Termiseen ja mekaaniseen tasaukseen liitettäessä PLS-erikoisvirtakiskoja kaapista kaappiin.
Materiaali	E-Cu
Nimellisvirta (maks.)	1 368 A
Ohje	30 K:n lämpötilannousu aiheuttaa virtakiskon pituuden kasvun noin 0,5 mm/m. Siksi on suositeltavaa käyttää tasausliitintä termiseen tasaukseen yli 3 600 mm:n virtakiskojaksoissa.
Asennusohje	Yhden tasausliittimen asennukseen tarvitaan kaksi kiskoliitintä.
Sopii virtakiskoille	PLS 1600
Sopii tilausnumerolle	9342.000 9342.004 9341.050
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	1,8 kg
Bruttopaino	1,937 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,6
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Tuotekuvaus	SV PLS 1600 liitossarja tasaus E-Cu, termiseen ja mekaaniseen tasaukseen liitettäessä PLS-kiskoja kaapista kaappiin, 3 kpl.

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK