

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.004 Virtakiskopitimiin

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.004 - Virtakiskopitimiin lattakuparikiskoille

Lattakuparikiskoille 800 A.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9340.004
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Nimelliskäyttöjännite	1000 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)	22 kA – 600 V, pitimien etäisyys 500 mm, virtakiskot 15 x 5 – 25 x 10 mm 25 kA – 600 V, pitimien etäisyys 500 mm, virtakiskot 30 x 5/10 mm 30 kA – 600 V, pitimien etäisyys 250 mm, virtakiskot 15 x 5 – 25 x 10 mm 65 kA – 600 V, pitimien etäisyys 250 mm, virtakiskot 15 x 5 – 25 x 10 mm, sulakeluokka L maks. 800 A, JDDZ/7
Ohje tilausnumerosta	Kun käytetään virtakiskoja 12 x 5/10 mm, tarvitaan lisäksi korotuspala 9340.090. UL-sovelluksissa on käytettävä kaukalopohjaa. UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä
Napojen määrä	4-nap.
Sopii tilausnumerolle	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Sisäp. kiinnityksellä	Joo
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)	60 mm

ominaisuudet

Sopii virtakiskoille	12 x 5 – 30 x 10
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,84 kg
Bruttopaino	0,915 kg
Tullitariffinimike	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Tuotekuvaus	Virtakiskopidin 4-napainen 4kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK