

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.260 OM-kannatin

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.260 - OM-kannatin ilman kosketinjärjestelmää

Kytkinlaitteiden asennukseen joissa ulkoinen teholähde.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9340.260
Rakenne	ilman kosketinjärjestelmää
Tuotekuvaus	Kytkinlaitteiden asennukseen joissa ulkoinen teholähde.
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Kannatinkiskotyyppi	tukikehys, PinBlock
Napojen määrä	3-nap.
PinBlock	Joo
Mitat	Leveys: 45 mm Korkeus: 208 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)	45 mm x 170 mm
Hyväksynät	UL
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,219 kg
Bruttopaino	0,22 kg
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Tuotekuvaus	RiLine OM laiteadapteri

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

ABS  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK