

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270 OM-kannatin

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - OM-kannatin ilman kosketinjärjestelmää

Kytkinlaitteiden asennukseen joissa ulkoinen teholähde.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 9340.270
Rakenne	ilman kosketinjärjestelmää
Tuotekuvaus	Kytkinlaitteiden asennukseen joissa ulkoinen teholähde.
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Kannatinkiskotyyppi	tukikehys, 1 x TS 55D-V
Napojen määrä	3-nap.
kannatinkehysten tuki	Joo
Mitat	Leveys: 55 mm Korkeus: 272 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	1 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)	55 mm x 237 mm
Hyväksynnät	UL
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,25 kg
Bruttopaino	0,258 kg
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

ominaisuudet

Tuotekuvaus

RiLine OM laiteadapteri

Hyväksynät

Hyväksynät

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK