


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270 OM-kannatin

Osavaltio: 30.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - OM-kannatin ilman kosketinjärjestelmää

Kytkinlaitteiden asennukseen joissa ulkoinen teholähde.

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tilausnro | SV 9340.270 |
| Rakenne | ilman kosketinjärjestelmää |
| Tuotekuvaus | Kytkinlaitteiden asennukseen joissa ulkoinen teholähde. |
| Materiaali | Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset |
| Väri | Runko: RAL 7035 |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 60 mm |
| Kannatinkiskotyyppi | tukikehys, 1 x TS 55D-V |
| Napojen määrä | 3-nap. |
| kannatinkehysten tuki | Joo |
| Mitat | Leveys: 55 mm Korkeus: 272 mm |
| Kannatinkiskojen määrä/korkeus | 1 / 10 mm |
| Sopii virtakiskoille | Korkeus: 5, 10 mm |
| Kannatinkehys (L x K) | 55 mm x 237 mm |
| Hyväksynnät | UL |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,25 kg |
| Bruttopaino | 0,258 kg |
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|---|
| Tuotekuvaus | SV RiLine60 OM-laiteadapteri LK=55x272 mm, tukikehys, tukikisko TS 55D-V, ilman kosketinjärjestelmää. |
|-------------|---|

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Hyväksynät | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|------------|---|

| | |
|------------|---|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
|------------|---|