


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.300 OM-kannatin

Osavaltio: 4.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.300 - OM-kannatin ilman kosketinjärjestelmää

Kytkinlaitteiden asennukseen joissa ulkoinen teholähde.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 9340.300
Rakenne	ilman kosketinjärjestelmää
Tuotekuvaus	Kytkinlaitteiden asennukseen joissa ulkoinen teholähde.
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Kannatinkiskotyyppi	ilman tukikehystä, 2 x TS 45D
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 45 mm Korkeus: 208 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	2 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Hyväksynät	UL
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,153 kg
Bruttopaino	0,202 kg
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Tuotekuvaus	SV RiLine60 OM-laiteadapteri, LK=45x208 mm, tukikiskot 2xTS 45D, ilman kosketinjärjestelmää.

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

ABS  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK