

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.310 OM-adapteri

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.310 - OM-adapteri liitântäjohtimilla



ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tilausno | SV 9340.310 |
| Rakenne | liitântäkaapelilla |
| Materiaali | Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset |
| Väri | Runko: RAL 7035 |
| Liitântäjohtimet (AWG) | AWG 12 |
| Nimellisvirta maks. | 25 A |
| Nimelliskäyttöjännite | 690 V, 3~ |
| Sähköarvot UL (SCCR) | 30 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 60 A, JDDZ/7 50 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 35 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 30 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 30 A, JDDZ/7 50 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 27 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 32 A, NHJH/7 |
| Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle | 60 mm |
| Liitântäkaapeliin pituus | 130 mm |
| Kannatinkiskotyyppi | ilman tukikehystä, 1 x TS 45C |
| Ohje | Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten |
| Napojen määrä | 3-nap. |

ominaisuudet

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Mitat | Leveys: 45 mm Korkeus: 208 mm |
| Kannatinkiskojen määrä/korkeus | 1 / 10 mm |
| Sopii virtakiskoille | Korkeus: 5, 10 mm |
| Hyväksynnät | UL |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,245 kg |
| Bruttopaino | 0,26 kg |
| Kuparimäärä (kg/kappale) | 0,036 |
| Tullitariffinimike | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Tuotekuvaus | RiLine OM laiteadapteri 25A |

Hyväksynnät

| | |
|-------------|---|
| Hyväksynnät | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |