

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.320 OM-adapteri

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.320 - OM-adapteri liitäntäjohtimilla



ominaisuudet

Tilausno	SV 9340.320
Rakenne	liitäntäkaapelilla
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)	AWG 12
Nimellisvirta maks.	25 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Sähköarvot UL (SCCR)	30 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 60 A, JDDZ/7 50 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 35 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 30 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 30 A, JDDZ/7 50 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 27 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 32 A, NHJH/7
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Liitäntäkaapeliin pituus	130 mm
Kannatinkiskotyyppe	ilman tukikehystä, 2 x TS 45D
Napojen määrä	3-nap.

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 45 mm Korkeus: 208 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	2 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Hyväksynnät	UL
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,2 kg
Bruttopaino	0,256 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,036
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 OM-laiteadapteri, 25 A, 690 V, 3-napainen, liitäntäkaapeli AWG 12, LK=45x208 mm, kannatinkisko 2xTS 45D

Hyväksynnät

Hyväksynnät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK