

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.400 OM-adapteri

Osavaltio: 4.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.400 - OM-adapteri liitántäjohtimilla



ominaisuudet

Tilausno	SV 9340.400
Rakenne	liitántäkaapelilla
Materiaali	Polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	Runko: RAL 7035
Liitántäjohtimet (AWG)	AWG 12
Nimellisvirta maks.	25 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Sähköarvot UL (SCCR)	30 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 60 A, JDDZ/7 50 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 35 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 30 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 30 A, JDDZ/7 50 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 27 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 32 A, NHJH/7
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Liitántäkaapeliin pituus	130 mm
Kannatinkiskotyyppe	tukikehys, 1 x TS 45D, 2 TS 45D-V
Napojen määrä	3-nap.

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 90 mm Korkeus: 208 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus	3 / 10 mm
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Kannatinkehys (L x K)	45 mm x 170 mm
Hyväksynnät	UL
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,47 kg
Bruttopaino	0,473 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,036
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	SV RiLine60 OM-laiteadapteri, 25 A, 690 V, 3-napainen, liitäntäkaapeli AWG 12, LK=90x208 mm, tukikehys, kannatinkisko TS 45D, 2xTS 45D-V

Hyväksynnät

Hyväksynnät	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK